

Garant**APMT 133512 SR, HB7520, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215344 ST1400
GTIN	4045197601254
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,25 \times D/a_p = 4 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,15 mm
Tip	ST1400
Radij rezila	1,2 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 133512 SR
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		