

Garant

Garnitura digitalnega pomičnega merila, s kvadratnim merilnikom globine, merilno območje 150 mm IP67 s podatkovnim izhodom, Število pomičnih meril: 3

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412691 3
GTIN	4067263100249
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom. **Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s števkami velikosti 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni.

Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene za dober oprijem.** Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilno sredstvo, olje in prah – tudi s podatkovnim kablom. Merilne površine so zelo fino lepene. Prednastavitev mer.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo št. izd. 081560 vel. CR2032.

3 x pomično merilo art. 412690 vel. 150. **3 x pomično merilo** art. 412690 vel. 150.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, vmesnik za tipkovnico art. 498963.

Rezervni del:

Kapica za podatkovni izhod art. 412237 vel. D, držalo baterij art. 412237 vel. B.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Kalibriranje	A1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Odčitavanje	0,0005 col
Dolžina konic	40 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Z globinskim omejevalnikom	da
Število vključenih baterij	3
Merilno območje	0 - 150 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 3X200 mm	021000 3X200
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 3X200 mm	021010 3X200

Pribor

Vijak za držalo za merilnik globine	412236
Vmesnik za tipkovnicoUSB Tip G2	498963 G2
Pokrov za pomično merilo Tip D	412237 D
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Pokrov za pomično merilo Tip B	412237 B