

Garant

Garnitura digitalnega pomičnega merila, s kvadratnim merilnikom globine, merilno območje 150 mm IP67 s podatkovnim izhodom, Število pomičnih meril: 10

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412691 10
GTIN	4067263100263
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom. **Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni.

Dvokomponentno ohišje s **površino Haptoprene za dober oprijem.** Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilno sredstvo, olje in prah – tudi s podatkovnim kablom. Merilne površine so zelo fino lepane. Prednastavitev mer.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo št. izd. 081560 vel. CR2032.

3 x pomično merilo art. 412690 vel. 150. **10 x pomično merilo** št. 412690 vel. 150

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, vmesnik za tipkovnico art. 498963.

Rezervni del:

Kapica za podatkovni izhod art. 412237 vel. D, držalo baterij art. 412237 vel. B.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odčitavanje	0,01 mm
Dolžina konic	40 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Standard	ISO 13385
Preklop odčitavanja	mm/cole
Merilno območje	0 - 150 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Število vključenih baterij	10
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Odčitavanje	0,0005 col
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 10X200 mm	021000 10X200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 10X200 mm	021010 10X200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412236
Pokrov za pomično merilo Tip B	412237 B
Pokrov za pomično merilo Tip D	412237 D
Vmesnik za tipkovnicoUSB Tip G2	498963 G2