

**Garant**
**APMT 180508 ER, HB7935, Tip: TI**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215254 TI
GTIN	4045197696199
Razred artikla	21A

**Opis**
**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Tip	TI
Podajanje $f_z$ na zob	0,17 mm
Radij rezila	0,8 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 180508 ER
Zvrst	HB7935
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		