



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Številka za naročanje | P07332 GSR1860PRO |
| GTIN | 4059952525501 |
| Razred artikla | 03B |

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------------|
| Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah |
| Napetost akumulatorja | 18 V |
| Oznaka proizvajalca | GSR 18V-60C |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski |
| Število vključenih akumulatorjev | 2 |
| Napajanje | Akumulatorska |
| Območje vrtljajev v 2. stopnji | 0 - 1900 min ⁻¹ |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les | 38 mm |
| Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) |
| Tipična uporaba | Strong |

| | |
|--|---|
| Največji vrtilni moment v mehko | 31 Nm |
| Območje vrtljajev v 1. stopnji | 0 - 600 min ⁻¹ |
| Izvedba motorja | Motor brez ščetk |
| Primerno za material | Jeklo |
| Primerno za material | les |
| Masa | 18 kg |
| Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 15 - 13 mm |
| Maksimalni vrtilni moment v trdo | 60 Nm |
| Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik |
| USP1 | 18V |
| USP2 | Brezkrtačni motor, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, v L-Boxx |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Li-ionski akumulator ProCore, 4,0 Ah, Tip akumulatorja, napetost akumulatorja: C18V | 073856 C18 |
| Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore, 4,0 Ah, Tip akumulatorja, napetost akumulatorja: C18V | 073863 C18 |