

**Garant****APMT 133508 SR, HB7510, Tip: ST1400**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215326 ST1400
GTIN	4045197601193
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,25 \times D/a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$ .

## Tehnični opis

Tip	ST1400
Podajanje $f_z$ na zob	0,15 mm
Radij rezila	0,8 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 133508 SR
Zvrst	HB7510
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		