

Garant**APMT 180508 ER, HB7520, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215220 ST900
GTIN	4045197600936
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ST900
Podajanje f_z na zob	0,15 mm
Radij rezila	0,8 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 180508 ER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	340 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		