

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 1250/10A**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931105 1250/10A
GTIN	4067263100904
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Število vrat	0
Vložek iz žlebasto gume s povišanim robom na 3 straneh	ne
ComfortClose	ne
Uporabna širina predalov v G	26

Uporabna višina za predale	1150 mm
Uporabna višina	1150 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna globina predalov	600 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	197 kg
Uporabna površina predalov v G	26×24
Širina	750 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Višina	1250 mm
Globina	700 mm
Število predalov	10
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26×24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje