

## HEDI

### Energetski obesni razdelilnik, Tip: 250



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081142 250
GTIN	4003644015771
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi.

Kompakten obesni energetski razdelilnik z robustnim ohišjem, ojačanim z gumo, za prostorsko varčno in urejeno razdelitev napajalne napetosti oz. stisnjenega zraka.

- **Preprosta kabelska uvodnica z natezno razbremenitvijo.**
- **Uho za obešanje in masiven kavelj za orodje.**
- **Zaščita pred brizgajočo vodo IPX4.**

##### Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

##### Napotek:

Energetski obesni razdelilniki s priključkom za Ethernet po ponudbi.

#### Tehnični opis

Tip	250
-----	-----

Širina	227 mm
Nazivna moč	3,5 kW
Višina	305 mm
Globina	212 mm
Število vtičnic 250 V	6
Vrsta IP-zaščite	IP X4
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Vrsta izdelka	Energetski razdelilniki