

Garant
Držalo VHM, konično kratko, cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: 20mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	210569 20
GTIN	4045197557889
Razred artikla	21Z

Opis
Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Brez vpenjalne površine (za HSC obdelavo). **Toleranca = h6.**

Napitek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

Ø držala D_5 h6	25 mm
Uporabna dolžina L_1	92 mm
za Ø rezalne glave D	20 mm
Zunanji Ø d_1	19,8 mm
priporočeni zatezni moment	25 Nm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje