

**Garant**
**Cilindrično držalo z dušenjem vibracij, cilindrično držalo, za Ø rezalne glave  
D: 16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210551 16
GTIN	4045197658883
Razred artikla	21Z

**Opis**
**Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

**Natančnost systemskega krožnega teka  $\leq 10 \mu\text{m}$**  zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Jedro v celoti iz karbidne trdine, brez vpenjalne površine.

**Napotek:**

**Maksimalna globina rezkanja** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

**Tehnični opis**

za Ø rezalne glave D	16 mm
Ø držala $D_s$ h6	16 mm
Zunanji Ø $d_1$	15,8 mm
Uporabna dolžina $L_1$	42 mm
priporočeni zatezni moment	15 Nm
Celotna dolžina L	90 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	cilindrično držalo

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje