

Garant
Konično držalo z notranjim hlajenjem, Držalo Weldon, za \varnothing rezalne glave D: 10mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	210567 10
GTIN	4045197557797
Razred artikla	21Z

Opis
Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

za \varnothing rezalne glave D	10 mm
Uporabna dolžina L_1	36 mm
Zunanji \varnothing d_1	9,8 mm
priporočeni zatezni moment	5 Nm
Celotna dolžina L	90 mm
\varnothing držala D_s	20 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	Držalo Weldon

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje