

**Garant**
**Držalo VHM, konično dolgo, cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: 20mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	210570 20
GTIN	4045197522795
Razred artikla	21Z

## Opis

### Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

**Natančnost systemskega krožnega teka  $\leq 10 \mu\text{m}$**  zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Brez vpenjalne površine (za HSC obdelavo). **Toleranca = h6.**

### Napotek:

**Maksimalna globina rezkanja** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

## Tehnični opis

Uporabna dolžina $L_1$	132 mm
Ø držala $D_5$ h6	25 mm
Zunanji Ø $d_1$	19,8 mm
za Ø rezalne glave D	20 mm
priporočeni zatezni moment	25 Nm
Celotna dolžina L	190 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje