

Garant
Držalo VHM, cilindrično dolgo, cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: 25mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	210562 25
GTIN	4045197558046
Razred artikla	21Z

Opis
Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost systemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Brez vpenjalne površine (za HSC obdelavo). **Toleranca = h6.**

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

Zunanji Ø d_1	24,8 mm
Ø držala D_5 h6	32 mm
Uporabna dolžina L_1	124 mm
za Ø rezalne glave D	25 mm
priporočeni zatezni moment	35 Nm
Celotna dolžina L	190 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje