

Garant**Vpenjalni trn, konični, SK 40, za Ø rezalne glave D: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210577 25
GTIN	4045197557940
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

za Ø rezalne glave D	25 mm
Previsna dolžina A	113 mm
Zunanji Ø d_1	24,8 mm
Uporabna dolžina L_1	94 mm
priporočeni zatezni moment	35 Nm
Velikost vpenjalnega trna	40 mm
Serijska	TopCut
Trn za rezkarje	SK 40

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje