

Garant**Konično držalo z notranjim hlajenjem, Držalo Weldon, za \varnothing rezalne glave D: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210567 25
GTIN	4045197557834
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

za \varnothing rezalne glave D	25 mm
Zunanji $\varnothing d_1$	24,8 mm
Uporabna dolžina L_1	88 mm
priporočeni zatezni moment	35 Nm
Celotna dolžina L	150 mm
\varnothing držala D_s	32 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	Držalo Weldon

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje