

Garant**Vpenjalni trn, cilindrični, HSK-A 63, za Ø rezalne glave D: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210580 10
GTIN	4045197522856
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	47 mm
Zunanji Ø d_1	9,8 mm
za Ø rezalne glave D	10 mm
Uporabna dolžina L_1	21 mm
priporočeni zatezni moment	5 Nm
Serija	TopCut

Trn za rezkarje	HSK-A 63
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje