

Garant**Konično držalo brez notranjega hlajenja, Držalo Weldon, za Ø rezalne glave D: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210565 12
GTIN	4045197522733
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	42 mm
Zunanji $\varnothing d_1$	11,8 mm
za \varnothing rezalne glave D	12 mm
priporočeni zatezni moment	10 Nm
Celotna dolžina L	95 mm
\varnothing držala D_s	20 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	Držalo Weldon

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje