

Garant
Držalo VHM, konično kratko, cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: 10mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	210569 10
GTIN	4045197557858
Razred artikla	21Z

Opis
Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Brez vpenjalne površine (za HSC obdelavo). **Toleranca = h6.**

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	48 mm
Ø držala D_s h6	16 mm
za Ø rezalne glave D	10 mm
Zunanji Ø d_1	9,8 mm
priporočeni zatezni moment	5 Nm
Celotna dolžina L	100 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje