



DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, \emptyset Dc/številoC/število rezil Z: 63/7mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222500 63/7
GTIN	7291075311389
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijčnim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

maksimalni zunanji \emptyset D _{maks}	72,4 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	4,6 mm
Število rezil Z	7
Serijska	DOVEIQMILL

Ø rezila D _c	63 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SYHU0704..
Oznaka proizvajalca	IQ845 FSY D063-07-22-R07
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	50 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 4	229695 4
---	----------