

**DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, Ø Dc/številoC/število rezil Z:  
125/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222500 125/12
GTIN	7291075311440
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijahnim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Tehnični opis**

Število rezil Z	12
maksimalni zunanji Ø D <sub>maks</sub>	134,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SYHU0704..
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Serijska	DOVEIQMILL

Ø rezila $D_c$	125 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	4,6 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	63 mm
Oznaka proizvajalca	IQ845 FSY D125-12-40-R07
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	50 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 4	229695 4
---	----------