

**DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, Ø Dc/številoC/število rezil Z:
125/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222500 125/12
GTIN	7291075311440
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijahnim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

Število rezil Z	12
maksimalni zunanji Ø D _{maks}	134,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SYHU0704..
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Serijska	DOVEIQMILL

Ø rezila D_c	125 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	4,6 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	63 mm
Oznaka proizvajalca	IQ845 FSY D125-12-40-R07
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	50 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 4	229695 4
--	----------