

**HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico, \varnothing DC / Zeff: 100/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227720 100/12
GTIN	7291075430868
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
\varnothing rezila D_c	100 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	12
efektivno število rezil Z_{ef}	12
Serija	HELISLOT
\varnothing vpenjalne izvrtine	27 mm

maksimalna globina zarez $a_{e\text{ maks}}$	26 mm
Dolžina vratu L_1	25 mm
Širina zarez a_p	10 mm
Oznaka proizvajalca	FDN D100-10-27-XN09
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 3	229695 3
--	----------