

**LOGIQGRIP vpenjalno držalo, levo, Velikost držala: 20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273601 20 |
| GTIN | 7291075462043 |
| Razred artikla | 26D |

Opis**Uporaba:**

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

TANGFGRIP nosilec rezil št. 273610, 273611 in 273614.

Napotek:

Prenos hladilne tekočine do vpenjalne gredi preko cevnega priključka G 1/8 palca ali direktno preko ustreznega osnovnega držala znamke ISCAR.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Serijska | LOGIQ F GRIP |
| CUTDIA | 42 mm |
| LB | 35 mm |
| OAH | 40 mm |
| Oznaka proizvajalca | TGTBQ 20L-D42-JHP-MC |
| Vrsta uporabe | levo |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Držalo za struženje |

