



LOGIQGRIP vpenjalno držalo, desno, Velikost držala: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273600 25
GTIN	7291075462050
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

TANGFGRIP nosilec rezil št. 273610, 273611 in 273614.

Napotek:

Prenos hladilne tekočine do vpenjalne gredi preko cevnega priključka G 1/8 palca ali direktno preko ustreznega osnovnega držala znamke ISCAR.

Tehnični opis

Serijska	LOGIQ F GRIP
CUTDIA	42 mm
LB	35 mm
OAH	40 mm
Oznaka proizvajalca	TGTBQ 25R-D42-JHP-MC
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

