

**Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273610 2
GTIN	7291075456578
Razred artikla	26D

**Opis****Izvedba:**

Brez notranjega hlajenja.

**Izvedba:**

CUTDIA (mm): 42

**Primerno za:**

Vpenjalna držala št. 273600–273605.

**Primerno za:**

LOGIPFGRIP

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279955 je treba naročiti posebej.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	2 mm
Serijska	TANGFGRIP
CUTDIA	42 mm
možnost aksialnega zarezovanja	ne

Izvedba držala	Držalo za zunanje struženje
za maksimalni Ø obdelovanca	42 mm
Prevesna dolžina	21 mm
Oznaka proizvajalca	TGAQ D42-2-2Z
OAL	32 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Nosilec rezila