

**Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273611 4 |
| GTIN | 7291075404098 |
| Razred artikla | 26D |

Opis**Izvedba:**

CUTDIA (mm): 52

Primerno za:

Vpenjalna držala št. 273600–273605.

Primerno za:

LOGIPFGRIP

Pazi:

Montažni ključ art. 279955 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Širina zareze w | 4 mm |
| CUTDIA | 52 mm |
| Serijska | TANGFGRIP |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |
| za maksimalni Ø obdelovanca | 52 mm |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Izvedba držala | Držalo za zunanje struženje |
| Prevesna dolžina | 26 mm |
| Oznaka proizvajalca | TGAQ D52-4-2Z-JHP |
| OAL | 50 mm |
| Vrsta uporabe | nevtralna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila |