

**Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273611 2
GTIN	7291075404043
Razred artikla	26D

Opis**Izvedba:**

CUTDIA (mm): 52

Primerno za:

Vpenjalna držala št. 273600–273605.

Primerno za:

LOGIPFGRIP

Pazi:

Montažni ključ art. 279955 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Serijska	TANGFGRIP
CUTDIA	52 mm
Širina zareze w	2 mm
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Izvedba držala	Držalo za zunanje struženje

za maksimalni Ø obdelovanca	52 mm
Prevesna dolžina	26 mm
Oznaka proizvajalca	TGAQ D52-2-2Z-JHP
OAL	50 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila