

**Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273614 4
GTIN	7291075404081
Razred artikla	26D

Opis**Izvedba:**

CUTDIA (mm): 120

Primerno za:

Vpenjalna držala št. 273600–273605.

Primerno za:

LOGIPFGRIP

Pazi:

Montažni ključ art. 279955 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

CUTDIA	120 mm
Širina zareze w	4 mm
Serijska	TANGFGRIP
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Izvedba držala	Držalo za zunanje struženje
za maksimalni Ø obdelovanca	120 mm

Prevesna dolžina	60 mm
Oznaka proizvajalca	TGAQ D120-4-4Z-JHP
OAL	90,5 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila