



HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico, \varnothing DC / Zeff: 125/7mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227720 125/7
GTIN	7291075430912
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	45 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	14
efektivno število rezil Z_{ef}	7
Serija	HELISLOT
\varnothing rezila D_c	125 mm
maksimalna globina zarez $a_{\text{e maks}}$	33 mm

Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Dolžina vratu L ₁	31 mm
Širina zareze a _p	12 mm
Oznaka proizvajalca	FDN D125-12-32-XN09
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 3	229695 3
---	----------