



HELISLOT kolutni rezkar brez prirobnice, Ø DC / Zeff: 160/9mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 227722 160/9 |
| GTIN | 7291075430844 |
| Razred artikla | 19D |

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

| | |
|--|--------|
| maksimalna globina zarez $a_{e\text{ maks}}$ | 51 mm |
| Ø rezila D_c | 160 mm |
| Ø vpenjalne izvrtine | 40 mm |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 16 mm |
| efektivno število rezil Z_{ef} | 9 |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 18 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Serijska | HELISLOT |
| Širina zareze a_p | 12 mm |
| Oznaka proizvajalca | SDN D160-12-40-XN09 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 3 | 229695 3 |
|--|----------|