

**TANGGRIP TAG N-LF rezalni vložki, IC5400, Širina vboda w/kotni polmer R: 2/0,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273642 2/0,2
GTIN	7291075325683
Razred artikla	26A

**Opis****Izvedba:**

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Nizka podajanja.

**Uporaba:**

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 273610–273614.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Širina zarezave w	2 mm
Radij rezila R	0,2 mm
Podajanje f	0,03 - 0,08 mm/v
Toleranca širine zarezave w	0,04 mm
Serijska	TANGGRIP-PL

Oznaka proizvajalca	TAG N2LF IC5400
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	LF
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Zvrst	IC5400
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje