

Garant**Potopni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 52/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211806 52/3
GTIN	4045197502056
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	52 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	55 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	102 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	10 mm
Kot rampe α_{maks}	4,05 stopinj

Dolžina rampe L za α_{maks}	42,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	98 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	da
Zamenjava orodja	MTC
Vrsta izdelka	PowerCard
	Potopni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP