



HELIGRIP HELI vpenjalno držalo, desno, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 25/5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273766 25/5
GTIN	7291075031454
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

WF	22,9 mm
Serijska	HELI-GRIP
Dolžina glave L ₁	42 mm
Širina zareze w	5 mm
Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	140 mm
del. miza z nas. viš.	4,2 mm
CWX	5 mm
CUTDIA	50 mm
Velikost ploščice	16 mm
Oznaka proizvajalca	HELIR 2525-5T25

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje