



Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 12/32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273576 12/32
GTIN	7291075318357
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580–273581.

Tehnični opis

Serijska	PENTAIQGRIP
WF	11,5 mm
HBH	14 mm
Dolžina glave L ₁	28,4 mm
Velikost držala	12 mm
Celotna dolžina L	100 mm
H	33,6 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
HBL	29,5 mm
Velikost ploščice	20 mm
Oznaka proizvajalca	PCHR 12-D32-2-IQ
Vrsta uporabe	desno

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje