



Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 12/22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273576 12/22
GTIN	7291075318159
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580–273581.

Tehnični opis

Velikost držala	12 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
H	25,5 mm
Dolžina glave L ₁	26,9 mm
HBH	8 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Serija	PENTAIQGRIP
WF	11,4 mm
HBL	25,7 mm
Oznaka proizvajalca	PCHR 12-D22-2-IQ
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje