



Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 16/32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273576 16/32
GTIN	7291075318333
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580–273581.

Tehnični opis

WF	15,5 mm
Velikost držala	16 mm
Serija	PENTAIQGRIP
HBH	10 mm
Celotna dolžina L	120 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
H	33,6 mm
Dolžina glave L ₁	28,4 mm
HBL	29,5 mm
Oznaka proizvajalca	PCHR 16-D32-2-IQ
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje