



## Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 12/32mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273577 12/32
GTIN	7291075318340
Razred artikla	26D

### Opis

#### Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580–273581.

### Tehnični opis

CWN-CWX	2 - 2,4 mm
WF	11,5 mm
Serija	PENTAIQGRIP
HBH	14 mm
Velikost držala	12 mm
H	33,6 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	28,4 mm
HBL	29,5 mm
Oznaka proizvajalca	PCHL 12-D32-2-IQ
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje