



HELIGRIP HELI vpenjalno držalo, levo, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 25/6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273767 25/6
GTIN	7291075031485
Razred artikla	26D

Opis

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403–273413.

Tehnični opis

Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Širina zarezane w	6 mm
Serijska	HELI-GRIP
WF	22,4 mm
Dolžina glave L ₁	51,4 mm
CWX	6,35 mm
del. miza z nas. viš.	5,2 mm
CUTDIA	60 mm
Oznaka proizvajalca	HELIL 2525-6T30
Vrsta uporabe	levo

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje