



## Vpenjalno držalo PENTACUT PCH 24-34, levo, Velikost vpenjala/velikost plošče: 16/24mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273925 16/24
GTIN	7291075171952
Razred artikla	26D

### Opis

#### Primerno za:

Rezalne vložke art. 273937–273939.

### Tehnični opis

Velikost držala	16 mm
Serija	PENTACUT
Dolžina glave $L_1$	19,5 mm
Globina zarezne $t_{maks}$	6,5 mm
Celotna dolžina L	120 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Velikost ploščice	20 mm
Oznaka proizvajalca	PCHL 16-24
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

