



## Rezalni vložki PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 1,5/24mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273937 1,5/24
GTIN	7291075151466
Razred artikla	26K

### Opis

**Izvedba:**

Pozitivni oblikovalnik odrezkov. Mehko rezanje. Nizka do srednja podajanja.

**Uporaba:**

Prva izbira za natančno vrezovanje. Možno zarezovanje. Primerno tudi za prekinjene reze.

**Primerno za:**

Vpenjalno držalo art. 273924–273925.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

### Tehnični opis

Radij rezila R	0,1 mm
Širina zareze w	1,5 mm
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Toleranca širine zareze w	0,02 mm
Globina zareze $t_{maks}$	5 mm

BW	4 mm
Toleranca radija rezila R	0,02 mm
Velikost $\varnothing$ ploščice d	24 mm
Serija	PENTACUT
Oznaka proizvajalca	PENTA 24N150J010 IC908
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	J
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Zvrst	IC908
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje