



## Kompaktno vpenjalno držalo HELI-GRIP HFH ojačano, levo, Območje Ø/ zarezovanje DAXN- DAXX: 100-180mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273769 100-180
GTIN	7291075033731
Razred artikla	26D

### Opis

**Uporaba:**

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

**Primerno za:**

Rezalne vložke art. 273403–273413.

**Napotek:**

Za leva kompaktna vpenjalna držala uporabite leve plošče (tip HGPL ali HFPL).

### Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Serija	HELI-GRIP
Širina zareze w	6 mm
WF	26,4 mm
Globina zareze $t_{maks}$	32 mm
Dolžina glave $L_1$	51 mm
Oznaka proizvajalca	HFHL 25-100-6T32
B	25 mm

## Podatkovni list

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje