



Rezalni vložki MINCUT MIGR nevtralna, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 1,5/8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za notranje zarezovanje pri nizki globini rezanja.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Tehnični opis

Širina zareze w	1,5 mm
Velikost \varnothing ploščice d	8 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	2,1 mm
Minimalni $\varnothing D_{min}$	9,2 mm
WF	4,7 mm
Podajanje za obračanje	0,03 - 0,1 mm/v
Podajanje za zarezovalno struženje	0,01 - 0,03 mm/v
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Radij rezila R	0,05 mm
Serijska	MINCUT

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	0,5
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,05
Oznaka proizvajalca	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 140 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica