



## Rezalni vložki MINCUT MIFR nevtralna, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 2/10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270426 2/10
GTIN	7291075262490
Razred artikla	26J

### Opis

#### Izvedba:

Za notranje aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje.

#### Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

### Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	9 mm
Velikost $\varnothing$ ploščice d	10 mm
WF	3 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,02 - 0,1 mm/v
INSL	25,1 mm
Podajanje za plano struženje	0,02 - 0,06 mm/v
Radij rezila R	0,2 mm
Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 140 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica