



Rezalni vložki MINCUT MIUR Polni radij, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 1/8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270425 1/8
GTIN	7291075294576
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

S polnim polmerom za notranje zarezovanje pod 45°.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Tehnični opis

Minimalni $\varnothing D_{\min}$	8 mm
maksimalna globina rezanja t_{\max}	1,1 mm
WF	3,6 mm
Podajanje za zarezovalno struženje	0,01 - 0,03 mm/v
Podajanje za obračanje	0,03 - 0,1 mm/v
Globina reza a_p	0,03 - 0,5 mm
Radij rezila R	0,5 mm
Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 140 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica