



Rezalni vložki MINCUT MIFR nevtralna, IC908, Širina zareza w/velikost plošče: 2,5/15mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270426 2,5/15
GTIN	7291075262469
Razred artikla	26J

Opis

Izvedba:

Za notranje aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja t_{maks}	9 mm
Velikost \varnothing ploščice d	15 mm
WF	5,55 mm
Podajanje za plano struženje	0,03 - 0,04 mm/v
INSL	30 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,03 - 0,05 mm/v
Radij rezila R	0,2 mm
Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 140 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica