



Vpenjalno držalo THD DOVEIQGRIP, desni, Velikost vpenjala/širina zareza w: 25/12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274140 25/12
GTIN	7291075316674
Razred artikla	26D

Opis

Izvedba:

Za zunanjo obdelavo z zarezovanjem.

Tehnični opis

HBL	30 mm
del. miza z nas. viš.	11 mm
HBH	8 mm
WF	19,5 mm
Velikost držala	25 mm
CDX	20 mm
Serijska	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
Širina zareze w	12 mm
Oznaka proizvajalca	THDR 2525-12T20-IQ
Prevesna dolžina	20 mm
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje