



## Rezalni vložki MINCUT MEFL nevtralna, IC908, Širina zarezavanja w/velikost plošče: 3/10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270428 3/10
GTIN	7291075424621
Razred artikla	26J

### Opis

#### Izvedba:

Za zunanje aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje na zatiču.

#### Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

### Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	9 mm
Podajanje za zarezovalno struženje	3,6 mm/v
Podajanje za plano struženje	0,02 - 0,05 mm/v
Podajanje za aksialno zarezovanje	0,02 - 0,06 mm/v
Velikost $\varnothing$ ploščice d	10 mm
INSL	24,5 mm
DAXN-DAXX	10 - 100 mm
Radij rezila R	0,2 mm
Serijska	MINCUT
Oznaka proizvajalca	MEFL 10-3.00-0.20 IC908

Zvrst	IC908
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 180 mm/min
Vrsta izdelka	Mini obračalna rezalna ploščica