



Vpenjalno držalo THD DOVEIQGRIP, desno, Velikost vpenjala/širina zarezane w: 32/16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274140 32/16
GTIN	7291075316711
Razred artikla	26D

Opis

Izvedba:

Za zunanjo obdelavo z zarezovanjem.

Tehnični opis

HBH	8 mm
Širina zarezane w	16 mm
HBL	48 mm
del. miza z nas. viš.	14,8 mm
Serijska	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
Velikost držala	32 mm
CDX	40 mm
OAL	170 mm
Oznaka proizvajalca	THDR 3232-16T40-IQ
Prevesna dolžina	40 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

Podatkovni list

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje