

**Letev z vtičnicami, s prenapetostno zaščito, Število letev z vtičnicami:****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081168
GTIN	4007123251490
Razred artikla	08B

Opis**Izvedba:**

Z osvetljenim varnostnim stikalom in vtičnicami pod kotom 45°. Nazivna moč 3500 W (16 A). Nezlomljivo ohišje ima dovod kabla nasproti zaščitenemu nameščenemu stikalu za preprosto upravljanje, z dodatno pripravo za obešanje.

Prenapetostna zaščita (13000 A) preprečuje izpad priključenih naprav zaradi nevarnih prenapetosti.

Z vtičnicami za **F, B, PL in CZ**.

Dolžina kabla: 2,5 m

Tehnični opis

Primerno za države	F; B; PL; CZ
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 W
Stikalo za vklop-izklop	da
Zagotovljena prenapetostna zaščita do	13000 A
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	E
Število letev z vtičnicami	8
Dolžina letve	630 mm
Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H05VV-F
Dolžina kabla	2,5 m

Vrsta izdelka

Letve z vtičnicami